

アルミコンテナ/VL-ACT 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。
本製品は収納・運搬用の容器です。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
※物的損害には、家屋、家財などを示します。

△ 警告


- 分解・修理・改造をしないでください。
- 耐熱塗料ではありません。フタの上での火気の使用や、火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。変色・変形・火災の原因になります。
- お子様を使用する際は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- フタの上に乗って使用する際は、既定の耐荷重以下でも、立つ・勢いよく座る・激しく動く・跳ねるなどの行為をおこなわないでください。変形・破損・ケガの原因になります。
- 日差しにより本体表面が高温になり、低温火傷になるおそれがあります。撤収時はご注意ください。
- フタを閉める際は、指などを挟まないようご注意ください。
- 落下や転倒をした場合、人や物に被害を及ぼすような場所には置かないでください。

△ 注意

- 安定した場所に設置してご使用ください。転倒・落下の原因になります。
- 食品や飲料を入れたまま長時間放置しないでください。悪臭の発生や内部汚損の原因となります。
- 叩いたり、落としたり、ぶつかけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 持ち運びの際は、片手で持たないでください。変形・破損の原因となります。正しい持ち方は、本書の「◆使用方法 ■持ち運び方法」をご参照ください。


◆ 各部名称 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■製品本体



◆ 使用方法


■フタの開閉方法



ラッチのワイヤーをフックに引っ掛け、押しながら固定してください。

ラッチ下部を引っ張りながら外してください。

■鍵をかける方法



ラッチを閉めた状態で側面下部にある穴(φ6.5mm) 両サイドにある取っ手を掴み持ち上げてください。を使用して南京錠を取り付けられます。
※南京錠はご自身でご用意ください

■持ち運び方法



使用時の注意

- 製品の特性上、運搬・使用中にキズがつく場合があります。風合いとしてお楽しみいただけますと幸いです。
- 取っ手には バネが入っています。指を挟まないようご注意ください。
- 夜間、フタの開閉と取っ手を離す動作にご注意ください。騒音が発生する場合があります。
- いかなる場合も、紛失や盗難による被害において、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品同士をスタッキングする際は、ズレや傾きが 無いようご注意ください。
- 本製品を長時間直射日光に当てないでください。変色・劣化の原因となります。
- 薬剤や食品が付着した場合、速やかに取り除いてください。変色の原因となります。
- 防水構造ではありません。雨や水に濡れる場所で使用しないでください。

◆ お手入れ方法

水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと洗剤が残らないよう水拭きしてください。仕上げに乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
※ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシ、スポンジは使用しないでください。

◆ 保管方法

高温多湿・直射日光を避け、風通しのよい場所に保管してください。

◆ 製品仕様

容量	型番	カラー	サイズ [cm]		重量	耐荷重		スタッキング 段数制限
			外寸	内寸		取っ手 ※1	フタ ※2	
約 50L	VL-ACT1-50L-TAN	タン	約幅 58×奥行 38×高さ 28	約幅 54×奥行 34×高さ 26	約 5.6kg	約 30kg	約 150kg	3 段以下
	VL-ACT1-50L-BLK	ブラック						
約 95L	VL-ACT1-95L-TAN	タン	約幅 78×奥行 44×高さ 34	約幅 74×奥行 40×高さ 32	約 7.9kg	約 30kg	約 150kg	
	VL-ACT1-95L-BLK	ブラック						

●材質:アルミニウム(板厚1.5mm)

※1 取っ手を掴み、本体を持ち上げる場合の耐荷重

※2 フタを閉じた状態で、椅子またはテーブルとして使う場合の耐荷重

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れによる故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)

☑ <https://vastland.co.jp/contact/>

☎ 079-289-5555

(受付時間10:00~17:00 ※土日祝除く)

